

Garant
Glava za istokarivanje Ø 9,75 – 88,1 mm, Prihvat: BT40

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	237591 BT40
GTIN	4045197608468
Razred artikla	29W

Opis
Izvedba:

Kao Monoblock ili s HW63 vezom. S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva. Kompaktna konstrukcija.

Upotreba:

Za držače za unutarnje tokarenje s Ø drške 16 mm i mostovima za fino istokarivanje. S ISO izmjenjivim pločicama tipa **CC..0602...**

Preporuka:

Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237695 i br. 237696.

Unutarnje hlađenje: da

Vanjski Ø D₁: 55 mm

Korisna duljina L₁: 63 mm

Duljina izboja A: 90 mm

Tehnički opis

Vanjski Ø D ₁	55 mm
Prihvat	BT40
Korisna duljina L ₁	63 mm
Duljina izboja A	90 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

