

**CNGA 120408, KBN25M, tip: MEW****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255616 MEW
GTIN	4960664507139
Razred artikla	25H

Opis**Izvedba:**

MEGACOAT prevučene CBN izmjenjive rezne pločice. MultiEdge Wiper; 2 rezne oštrice po izmjenjivoj pločici s geometrijom Wiper.

Vrsta: KBN25M

Izvedba rezne oštrice: MEW

Dubina reza a_p : 0,05 - 0,2 mm

Posmak f : 0,15 - 0,3 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 200 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,05 - 0,2 mm
Izvedba rezne oštrice	MEW
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 200 m/min
Posmak f	0,15 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	KBN25M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	CBN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNGA 120408
Broj zamjena/oštrica	2
Atribut imena proizvoda	KBN25M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
kontinuirano	prikladno samo u posebnim uvjetima		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		