

Garant
Glava za istokarivanje Ø 9,75 – 88,1 mm, Prihvat: HSK63

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	237591 HSK63
GTIN	4045197608475
Razred artikla	29W

Opis
Izvedba:

Kao Monoblock ili s HW63 vezom. S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva. Kompaktna konstrukcija.

Upotreba:

Za držače za unutarnje tokarenje s Ø drške 16 mm i mostovima za fino istokarivanje. S ISO izmjenjivim pločicama tipa **CC..0602...**

Preporuka:

Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237695 i br. 237696.

Unutarnje hlađenje: da

Vanjski Ø D₁: 55 mm

Korisna duljina L₁: 72 mm

Duljina izboja A: 95 mm

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	72 mm
Vanjski Ø D ₁	55 mm
Prihvat	HSK63
Duljina izboja A	95 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

