

**Garant**
**Sustav za fino istokarivanje Ø 9,75 – 30,1 mm, Prihvat: BT40**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237581 BT40
GTIN	4045197607782
Razred artikla	29W

**Opis**
**Izvedba:**

S glavom za istokarivanje br. 237591, držačem za unutarnje tokarenje i priborom u koferu.

**Točnost namještanja s podjelom skale od 0,01 mm / iznad skale 0,002 mm u Ø.**

Ø postavka s minimalnim povratnim hodom.

**Za Ø 9,75 – 30,1 mm**

**Upotreba:**

Za držače za unutarnje tokarenje s Ø drške 16 mm i mostovima za fino istokarivanje. S ISO izmjenjivim pločicama tipa **CC..0602...**

**Dio isporuke:**

1 glava za istokarivanje: br. 237591 BT40

po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtnja): br. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); br. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

br. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); br. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 držač izmjenjivih pločica za most: br. 237564 06

1 izmjeniva pločica: br. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

**Zamjenski dio:**

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.

**Preporuka:**

Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237695 i br. 237696.

## Tehnički opis

Prihvat	BT40
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

## Pribor

Držac za unutarnje tokarenje	237634
Glava za istokarivanje Ø 9,75 – 88,1 mm Prihvat BT40	237591 BT40
Držac za unutarnje tokarenje	237630
CC.T 060204 Vrsta CU7010	260052 CU7010
Garnitura bez prihvata Ø 9,75–164 mm	237598