

Garant**Izmjenjiva pločica, Ø Dmin: 11,9mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 237625 11,9 |
| GTIN | 4045197681577 |
| Razred artikla | 29W |

Opis**Upotreba:**

Za mikro glave za tokarenje br. 237495 i br. 237498.

U kombinaciji s adapterom mogu se koristiti izmjenjive pločice br. 237625.

Područje tokarenja Ø 6,9 – 19,1 mm.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Minimalni Ø D _{min} | 11,9 mm |
| maksimalna dubina provrta | 35 mm |
| Ø područja obrade | 11,9 - 14,1 mm |
| za tip | D10 |
| Vrsta proizvoda | Vretenasti alat |

