

**CNGA 120408, KBN35M, tip: ME****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 255617 ME     |
| GTIN           | 4960664544011 |
| Razred artikla | 25H           |

**Opis****Izvedba:**

**MEGACOAT** prevučene CBN izmjenjive rezne pločice. MultiEdge; 2 odn. 3 rezne oštrice po izmjenjivoj pločici.

Vrsta: KBN35M

Izvedba rezne oštrice: ME

Dubina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Posmak  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 200 m/min

**Tehnički opis**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Uvjetovanost reza     | kontinuirano     |
| Posmak $f$            | 0,1 - 0,2 mm/okr |
| Dubina reza $a_p$     | 0,05 - 0,2 mm    |
| Kutni radijus         | 0,8 mm           |
| Izvedba rezne oštrice | ME               |

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 120 - 200 m/min                    |
| Vrsta                             | KBN35M                             |
| Fina/gruba obrada                 | Fina obrada                        |
| Rezni materijal                   | CBN                                |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice  | CNGA 120408                        |
| Broj zamjena/oštrica              | 2                                  |
| Atribut imena proizvoda           | KBN35M                             |
| Vrsta proizvoda                   | Okretna rezna pločica za tokarenje |

### Podaci korisnika

|                | Prikladno za                       | $V_c$ | ISO kod |
|----------------|------------------------------------|-------|---------|
| Čelik < 55 HRC | prikladno                          |       |         |
| Čelik < 60 HRC | prikladno                          |       |         |
| Čelik < 67 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima |       |         |
| nepravilno     | prikladno samo u posebnim uvjetima |       |         |
| isprekidano    | prikladno                          |       |         |
| suho           | prikladno                          |       |         |