

Garant**Umetak za rezanje, Ø: 5,2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237621 5,2
GTIN	4045197681485
Razred artikla	29W

Opis**Upotreba:**

Za mikro glave za tokarenje. Ø drške 7 mm za izravan prihvata u glavi br. 237495 i 237498.

Tehnički opis

Duljina D (L)	20,3 mm
Ø drške	7 mm
Ø područja obrade	5,2 - 6,3 mm
Ø	5,2 mm
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	240 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	240 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	240 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P

Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	80 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	70 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	40 m/min	S
GG(G)	prikladno	150 m/min	K
CuZn	prikladno	290 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	prikladno	100 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		