

Garant**Izmjenjiva pločica, Ø Dmin: 13,9mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237625 13,9
GTIN	4045197681584
Razred artikla	29W

Opis**Upotreba:**

Za mikro glave za tokarenje br. 237495 i br. 237498.

U kombinaciji s adapterom mogu se koristiti izmjenjive pločice br. 237625.

Područje tokarenja Ø 6,9 – 19,1 mm.

Tehnički opis

maksimalna dubina provrta	35 mm
Minimalni Ø D _{min}	13,9 mm
za tip	D10
Ø područja obrade	13,9 - 19,1 mm
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

