

HOLEX®**DCMT 070204 Set od 10 komada, Vrsta: HBX130****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260502 HBX130
GTIN	4045197669988
Razred artikla	22D

Opis

DCMT 070204 Set od 10 komada HBX130 Vrsta: HBX130

Lomač odvojenih čestica: MM

Dubina reza a_p : 0,1 - 3,75 mmPosmak f : 0,06 - 0,36 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	MM
Dubina reza a_p	0,1 - 3,75 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Glavna primjena	M
Posmak f	0,06 - 0,36 mm/okr
Vrsta	HBX130

Jednostavno/grubo-dodjela	Fina obrada
Rezni materijal	HM
Seriya	eco držač za tokarenje
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	Bušeća šipka
Seriya	Rezna glava
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Broj zamjena/oštrica	2
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno