

Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/10mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260606 25/10
GTIN	4045197655370
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	10 mm
Veličina drške	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RC.X 1003
Vijak za podlošku	269013 2
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
ISO kod držača	SRGCR/L 2525M10
Duljina glave L ₁	21 mm
Podložna pločica	269005 11
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	30 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 2

269013 2

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2

269028 2

Podložna pločica tip 11

269005 11

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500