

**Uređaji za lociranje, tip: GMS120-27****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	465570 GMS120-27
GTIN	4053423255331
Razred artikla	46T

**Opis****Izvedba:**

Pouzdana mjesto niskih objekata do dubine od 120 mm. Tri načina detekcije (suha gradnja, metal, način rada za naponske vodove) za različite primjene. Pouzdanije otkrivanje objekata pomoću optičkih i akustičkih signala. Precizan prikaz centra objekta. Središnja točka objekta koju tražite može se jednostavno označiti kroz otvor za označavanje. Veliki, osvijetljeni zaslon. Meka površina za bolje prljanje.

**Funkcija:**

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Upotreba:**

Materijali koji se mogu detektirati: metali koji sadrže željezo, metali koji ne sadrže željezo, drvene podkonstrukcije, vodovi koji provode napon.

**Dio isporuke:**

Baterija br. 081551 vel. LR6, zaštitna torba.

**Tehnički opis**

Dubina zahvaćanja čelik	100 mm
-------------------------	--------

Dubina zahvaćanja bakar	120 mm
Dubina zahvaćanja drvo	30 mm
IP-klasa zaštite	IP 54
Težina	270 g
Mjerno područje	120 mm
Opskrba energijom	na bateriju
širina	113 mm
Visina	78 mm
Duljina	208 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081551 LR6
Dubina zahvaćanja kod vodova koji provode struju	50 mm
Vrsta proizvoda	Uređaji za lociranje