

**Akumulatorski endoskop, oznaka proizvođača: GIC12V****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	492710 GIC12V
GTIN	4059952657240
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

- 127 mm / 5 cola LCD zaslon u boji.
- Automatska rotacija slike (funkcija „Up is Up™“).
- Prijenos slika i video snimki izravno putem Micro-USB kabela ili Micro SD kartice.

Akumulatorski endoskop za vizualni pregled teško dostupnih mjesta.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 × 12 V / 2,0 Ah litij-ionsku bateriju, punjač, 32 GB MicroSD karticu, kabel za kamere br. 492716 vel. 1,5, Micro-USB kabel, kuku, magnet, zrcalo, L-BOXX.

Tehnički opis

Težina	0,7 kg
Rezolucija zaslona	1280 × 720 px
Ø glave kamere	8,3 mm

Veličina ekrana	5 col
Napon baterije	12 V
Kapacitet baterije	2 Ah
IP-klasa zaštite	IP 54
Duljina kabla za kamere	1500 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 12 V
Pakiranje	Sustav kovčega (L-Boxx)
Vrsta proizvoda	Endoskop