

REMS

**Aquila WB stezna šipka za lančanu cijev, Stezni raspon za cijevi do: 6col****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	868651 6
GTIN	4039976127622
Razred artikla	84B

**Opis****Izvedba:**

Robusni uređaj za stezanje cijevi lancem za pričvršćivanje na radionički stol. Za jednostavno i sigurno stezanje cijevi zahvaljujući posebno ozubljenj čeljusti u obliku slova V i stabilnom lancu za stezanje s brzim zatvaračem.

- **Stabilna konstrukcija za lijevanje osnovne ploče bez torzije s integriranim uređajem za stezanje cijevi lancem, dosjedom za cijev, napravom za savijanje.**
- **Posebno ozubljena i kaljena dvostruka stezna čeljust, lako zamjenjiva, u obliku prizme, za sigurno stezanje cijevi.**
- **Lanac za stezanje sa stabilnim karikama, lako se steže zahvaljujući brzom zatvaraču i vretenu s trapeznim navojem.**
- **Za pričvršćivanje na radionički stol – pridržavajte se nosivosti radioničkog stola.**

**Upotreba:**

Sigurno stezanje cijevi od 1/8 cola – 6 cola (10 – 165 mm) i punog materijala.

**Napomena:**

Podesive stalke za materijal br. 919904 i radioničke stolove od br. 921001 pronaći ćete u katalogu opreme za pogon.

**Tehnički opis**

Stezni raspon	10 - 165 mm
Težina	21 kg

---

**Pribor**

Stalac za materijal (stalac s okretnim valjkom) tip 1	919904 1
Radionički stol, otvoren s lijeve strane, 4 ladice s desne strane, Ploča od bambusa duljina ploče 1500 mm	921001 1500