



Garnitura jednoručnih naprava za savijanje cijevi u čelično-limenoj kutiji, Tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	821201 1
GTIN	4039976026369
Razred artikla	84C

Opis

Izvedba:

Robusni uređaj za savijanje od aluminijskog tlačnog lijeva s mehaničkim pomakom nazubljene letve (brzi pomak i brzi povrat), jednim univerzalnim nosačem kliznog dijela uključujući klizni dio i segment za savijanje od poliamida ojačanog staklenim vlaknima. Moguć je kut savijanja do 180°.

Upotreba:

Za savijanje mekih, i prevučenih, bakrenih cijevi, prevučenih čeličnih cijevi za spajanje Pressfitting sustavom, precizne čelične cijevi DIN 2391 – 2394 mekane, glatko vučene ili prevučene kao i spojenih cijevi sustavom Pressfitting.

Sadržaj:

Pogon za savijanje: 1 kom.

Univerzalna vodilica: 1 kom.

Po 1 segment za savijanje za Ø vanjski cijevi: Vel. 12; 15; 18; 22 mm

Polumjer zakrivljenosti (sredina cijevi): Vel. 36; 55; 72; 86 mm

Tehnički opis

maksimalan kuta savijanja	180 stupanj
Vrsta proizvoda	Aparat za savijanje

