



Aku odvijač s udarnom bušilicom, tip: 7104076H3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe

070100 7104076H3

GTIN

Razred artikla

03F

Opis

Izvedba:

Akumulatorski odvijač s udarnom bušilicom s 2 brzine i motorom bez četkica.

- **Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.**
- **Mjenjač od punog metala s 2 brzine s mogućnošću uključivanja udarnog mehanizma za bušenje u metal, kamen i zid.**
- **Višestepeno podešavanje steznog momenta i stezna glava koja se može skinuti.**
- **Uključujući QuickIN metalnu bušecu glavu (120 Nm) sa steznim čeljustima od tvrdog metala i velikom silom stezanja.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Štiti bateriju i uređaj od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.**

Dio isporuke:

Uključujući 1× QuickIN bušecu glavu (120 Nm), 1× omču za remen, 1× držač bitova i transportni kofer.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851 – 073866.

Tehnički opis

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon

Bosch 18 V

Konstrukcija motora	bez četkica
Težina	1,8 kg
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	50 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	13 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska
Napon baterije	18 V
Kapacitet baterije	4 Ah
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja	<2,5 m/s ²
tipična uporaba	Heavy Duty
maksimalan broj okretaja 2. brzina	2000 min ⁻¹
maksimalan mehanički okretni moment	38 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 450 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja	13 m/s ²
Oznaka proizvođača	ASB 18 Q AS
Pakiranje	Sistemska kofera (L-Boxx)
Opskrba energijom	na akumulator
maksimalan okretni moment tvrdo	60 Nm
Vrsta proizvoda	Udarni bušaći odvijač

Pribor

Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V	073851 B18
Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V	073853 B18
	073854 B18

Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V

Litij-ionski akumulator ProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V

073856 C18

Litij-ionski akumulator ProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V

073857 C18

Litij-ionski akumulator ProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V

073858 C18

Li-ion baterija ProCore+ Kapacitet baterije 8 Ah

073860 8

Garnitura akumulatora ProCore+ Kapacitet baterije 8 Ah

073861 8

Garnitura aku punjača ProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V

073863 C18

Garnitura aku punjača ProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V

073865 C18

Garnitura aku punjača ProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V

073867 C18