

**Aku odvijač s udarnom bušilicom, tip: 71040761****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	070100 71040761
GTIN	4014586898865
Razred artikla	03F

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski odvijač s udarnom bušilicom s 2 brzine i motorom bez četkica.

- **Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.**
- **Mjenjač od punog metala s 2 brzine s mogućnošću uključivanja udarnog mehanizma za bušenje u metal, kamen i zid.**
- **Višestepeno podešavanje steznog momenta i stezna glava koja se može skinuti.**
- **Uključujući QuickIN metalnu bušecu glavu (120 Nm) sa steznim čeljustima od tvrdog metala i velikom silom stezanja.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Štiti bateriju i uređaj od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.**

Dio isporuke:

Bez baterije i bez punjača.

Uključujući 1× QuickIN bušecu glavu (120 Nm), 1× kopču za remen, 1× L-BOXX

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851 – 073866.

Tehnički opis

Konstrukcija motora	bez četkica
Pakiranje	Sistemska kofer (L-Boxx)
tipična uporaba	Heavy Duty
Oznaka proizvođača	ASB 18 Q AS Select
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 450 min ⁻¹
Težina	1,5 kg
maksimalan okretni moment tvrdo	60 Nm
Opskrba energijom	na akumulator
Vrsta baterije	Litij-ionska
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	50 mm
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja	<2,5 m/s ²
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	13 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Napon baterije	18 V
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Broj sadržanih baterija	0
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja	130 m/s ²
maksimalan broj okretaja 2. brzina	2000 min ⁻¹
maksimalan mekani okretni moment	38 Nm
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Vrsta proizvoda	Udarni bušaći odvijač