



## Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: 71132461



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070200 71132461
GTIN	4014586898872
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

#### 2- i 4-brzinska akumulatorska bušilica-odvijač

- Za precizno bušenje i vijčano spajanje.
- Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
- Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
- Dobar raspored težine i ergonomija s umecima od meke obloge za trajnu uporabu bez umaranja.
- Maksimalni napredak s AMPShare 18V ProCore baterijama: COOLPACK 2.0 tehnologija osigurava 135 % dulje trajanje baterije. Najsuvremenija tehnologija ćelija i inteligentno upravljanje baterijama osiguravaju 87 % više učinkovitosti od konvencionalnih baterija.

#### 2-Stupanjska akumulatorska bušilica-odvijač s motorom bez četkica i QuickIN prihvat.

Savršeno pogodno za bušenje i rezanje navoja do 10 mm.

- Mehaničko podešavanje okretnog momenta.
- Kompaktna izvedba.
- FEIN PowerDrive motor bez četkica, uz 30 % viši stupanj učinkovitosti i dugi vijek trajanja.

#### Dio isporuke:

QuickIN stezna bušuća glava, kopča za remen, držač za bitove, L-BOXX

**Napomena:**

Prikladne baterije, punjače i pokretače pronaći ćete pod br. 073851 – 073866.

**Tehnički opis**

maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	50 mm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	2000 min <sup>-1</sup>
maksimalan okretni moment tvrdo	60 Nm
tipična uporaba	Strong
Oznaka proizvođača	ABS 18 Q AS Select
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
maksimalan mekani okretni moment	38 Nm
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Baterijski pogon
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Napon baterije	18 V
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Težina	1,4 kg
Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
maksimalan broj okretaja 1. brzina	450 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	4-stupanjski mjenjač. 18V
USP2	pogodno za drvo i čelik, raspon stezanja brzostezne glave 1,5-13, bez baterije

**Pribor**

Garnitura akumulatora tip 92604324	073832 92604324
Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V	073837 FE18

