



Akumulatorska bušilica-odvijač bez akumulatora i punjača, tip: 71161561



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070200 71161561
GTIN	4014586900100
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

2- i 4-brzinska akumulatorska bušilica-odvijač

- Za precizno bušenje i vijčano spajanje.
- Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
- Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
- Dobar raspored težine i ergonomija s umecima od meke obloge za trajnu uporabu bez umaranja.
- Maksimalni napredak s AMPShare 18V ProCore baterijama: COOLPACK 2.0 tehnologija osigurava 135 % dulje trajanje baterije. Najsuvremenija tehnologija ćelija i inteligentno upravljanje baterijama osiguravaju 87 % više učinkovitosti od konvencionalnih baterija.

4-stupanjska akumulatorska bušilica-odvijač s motorom bez četkica i QUICKIN MAX

prihvat. Beskompromisne performanse za bušenje i rezanje navoja do 13 mm.

- 4-stupanjski potpuno metalni mjenjač. S brzinama do 4000 o/min za optimalne brzine rezanja u metalu za bilo koju rupu od 1,5 do 80 mm.
- Snažan motor FEIN PowerDrive bez četkica, s do 30 % većom učinkovitošću, omogućuje dulji vijek trajanja.
- Siguran i kontroliran rad zahvaljujući Kickback Control, zaštiti od ponovnog pokretanja, zaštiti od preopterećenja i dodatnoj ručki koja se može produžiti.

- **Inovativna funkcija repositioniranja omogućuje pričvršćivanje u drvo pri smanjenoj brzini za savršene rezultate rada.**
- **Intuitivna upravljačka ploča s LED sustavom s mogućnošću prigušivanja za savršeno osvijetljenje radnog područja ovisno o materijalu.**

Dio isporuke:

Bez baterije i punjača. QuickIN stezna bušeća glava, kopča za remen, ručka, držač za bitove, L-BOXX

Napomena:

Prikladne baterije, punjače i pokretače pronaći ćete pod br. 073851 – 073866.

Tehnički opis

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
tipična uporaba	Heavy Duty
maksimalan broj okretaja 2. brzina	850 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	60 mm
Oznaka proizvođača	ASCM 18-4 QM AS Select
Vrsta baterije	Litij-ionska
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
Opskrba energijom	Baterijski pogon
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s ²
maksimalan okretni moment tvrdo	90 Nm
maksimalan broj okretaja 4. brzina	4000 min ⁻¹
Napon baterije	18 V
maksimalan mekani okretni moment	45 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina	430 min ⁻¹
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Težina	1,3 kg
maksimalni broj okretaja 3. brzina	2000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	4-stupanjski mjenjač. 18V

List s podacima

USP2

pogodno za drvo i čelik,
raspon stezanja brzostezne
glave 1,5-13, bez baterije

Pribor

Garnitura akumulatora tip 92604324

073832 92604324

Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V

073837 FE18