



## Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: 71161461



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070200 71161461
GTIN	4014586898919
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

#### 2- i 4-brzinska akumulatorska bušilica-odvijač

- Za precizno bušenje i vijčano spajanje.
  - Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
  - Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
  - Dobar raspored težine i ergonomija s umecima od meke obloge za trajnu uporabu bez umaranja.
  - **Maksimalni napredak s AMPShare 18V ProCore baterijama: COOLPACK 2.0 tehnologija osigurava 135 % dulje trajanje baterije. Najsuvremenija tehnologija ćelija i inteligentno upravljanje baterijama osiguravaju 87 % više učinkovitosti od konvencionalnih baterija.**
- Mala i lagana 4-stupanjska akumulatorska bušilica-odvijač s motorom bez četkica i Quickin prihvat. Savršeno pogodno za univerzalno bušenje i vijke do 8 mm.
- **Potpuno metalni 4-stupanjski prijenosnik za optimalne brzine rezanja za bušenje metalnih i samobušećih vijaka do 6 mm.**
  - **FEIN PowerDrive motor bez četkica, uz 30 % viši stupanj učinkovitosti i dugi vijek trajanja.**
  - **Mehaničko podešavanje okretnog momenta.**

- Sveobuhvatna zaštita korisnika kroz zaštitu od ponovnog pokretanja, elektroničku zaštitu od preopterećenja i kočnicu.

**Dio isporuke:**

QuickIN stezna bušeaća glava, kopča za remen, držač za bitove, L-BOXX

**Napomena:**

Prikladne baterije, punjače i pokretače pronaći ćete pod br. 073851 – 073866.

**Tehnički opis**

maksimalni broj okretaja 3. brzina	1400 min <sup>-1</sup>
Težina	1,3 kg
Oznaka proizvođača	ASCM 18 QSW AS Select
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
maksimalan broj okretaja 1. brzina	400 min <sup>-1</sup>
Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
maskimalan okretni moment tvrdo	40 Nm
maskimalan mekani okretni moment	30 Nm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Napon baterije	18 V
Vrsta baterije	Litij-ionska
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	40 mm
maksimalan broj okretaja 4. brzina	2500 min <sup>-1</sup>
tipična uporaba	Medium
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalan broj okretaja 2. brzina	700 min <sup>-1</sup>
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	4-stupanjski mjenjač. 18V
USP2	pogodno za drvo i čelik, raspon stezanja brzostezne glave 1,5-13, bez baterije

---

**Pribor**

Garnitura akumulatora tip 92604324

073832 92604324

Li-Ion akumulator tip baterije, napon baterije FE18 V

073837 FE18