



Akumulatorski udarni odvijač, tip: 71151261



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	074000 71151261
GTIN	4014586898902
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Snažni akumulatorski udarni ključ s **motorom bez četkica te mogućnosti podešavanja broja okretaja u 6 stupnjeva**. Robusna potpuno metalna udarna oprema i ergonomsko rukovanje zahvaljujući mekanoj podlozi.

- **FEIN PowerDrive motor bez četkica, uz 30 % viši stupanj učinkovitosti i dugi vijek trajanja.**
- **Sigurno spajanje udarne matice na izlazni kvadrat pomoću tijesnog stezanja i preciznog pozicioniranje:**

Dio isporuke:

Bez baterije i bez punjača, uključuje L-BOXX. 1× kopča za remen, 1× držač za bitove.

Napomena:

Prikladne baterije, punjače i pokretače pronaći ćete pod br. 073851 – 073866.

Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN	12,9 m/s ²
Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)

Pogonski profil prihvata za alat	Vanjski četverokut
tipična uporaba	Heavy Duty
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta baterije	Litij-ionska
Opskrba energijom	Baterijski pogon
Napon baterije	18 V
Težina	3,1 kg
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9)	M27
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Oznaka proizvođača	ASCD 18-1000 W34 AS
Dimenzije prihvata za alat	3/4 col
Broj udaraca	0 - 2200 min ⁻¹
maskimalan okretni moment	1050 Nm
Vrsta proizvoda	Udarni vijak

Pribor

Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V	073851 B18
Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip 1880CV	073866 1880CV
Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80