



Akumulatorski udarni odvijač, tip: 71151061



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	074000 71151061
GTIN	4014586898889
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Snažni akumulatorski udarni ključ s **motorom bez četkica te mogućnosti podešavanja broja okretaja u 6 stupnjeva**. Robusna potpuno metalna udarna oprema i ergonomsko rukovanje zahvaljujući mekanoj podlozi.

- **Motor bez četkica uz 10 % viši okretni moment kod lijevog hoda za odvrtnje vijaka koji su izrazito jako pričvršćeni.**
- **Dodirnite zaštitu od dodira na glavi mjenjača.**
- **Kompaktna izvedba.**

Dio isporuke:

Bez baterije i bez punjača, uključuje L-BOXX. 1× kopča za remen, 1× držač za bitove.

Napomena:

Prikladne baterije, punjače i pokretače pronaći ćete pod br. 073851 – 073866.

Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN	6 m/s ²
Oznaka proizvođača	ASCD 18-300 W2 AS

Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
Napon baterije	18 V
Opskrba energijom	Baterijski pogon
Broj sadržanih baterija	0
maskimalan okretni moment	290 Nm
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9)	M18
Dimenzije prihvata za alat	1/2 col
tipična uporaba	Heavy Duty
Težina	1,2 kg
Broj udaraca	0 - 3400 min ⁻¹
Pogonski profil prihvata za alat	Vanjski četverokut
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Vrsta baterije	Litij-ionska
Vrsta proizvoda	Udarni vijak

Pribor

Li-lonski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B18 V	073851 B18
Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip 1880CV	073866 1880CV
Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Uređaj za punjenje akumul. jedinica tip GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80