



Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: M18BLDDRC2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070210 M18BLDDRC2
GTIN	4058546477035
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

MILWAUKEE – akumulatorska bušilica-odvijač Akumulatorska bušilica-odvijač s 2 brzine i s hodom desno/lijevo i visokim provrtom. REDLITHIUM™ baterije s **nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom razine napunjenosti**. Robusno **metalno kućište prijenosnika** za dugi vijek trajanja. **FIXTEC metalna brzostezna glava za svrdlo** sa zaključavanjem vretena. LED-osvjetljenje radnog područja. Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.

Dio isporuke:

Uključuje 2x M18 Red Li-Ionske baterije, M12-18 FC punjač, kopča za remen i HD-kutiju (sistemski kofer).

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače možete pronaći od br. 073816, br. 073827 i br. 073840.

Tehnički opis

maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 550 min ⁻¹

Vrsta baterije	Litij-ionska
Napon baterije	18 V
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 15 mm
maskimalan okretni moment tvrdo	60 Nm
Oznaka proizvođača	M18 BLDDRC-202C
Težina	1,5 kg
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Broj sadržanih baterija	2
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	52 mm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
Opskrba energijom	Baterijski pogon
Kapacitet baterije	2 Ah
tipična uporaba	Strong
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1700 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač

Pribor

Li-Ion System M18B4 Vrsta baterije MB18	073827 MB18
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC