



Akumulatorska kutna brusilica GWS, tip: 18V-180P



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077120 18V-180P
GTIN	4053423246209
Razred artikla	03C

Opis

Izvedba:

Mala i lagana akumulatorska kutna brusilica od 180 mm 18V:

- Zahvaljujući brusnoj ploči od 180 mm i maloj glavi zupčanika, nudi istu dubinu rezanja kao velika kutna brusilica od 230 mm, ali je do 35 % lakša.
- Biturbo tehnologija bez četkica za brzo rezanje širokog raspona materijala.
- Prekidač PROtection, KickBack Control, inteligentni sustav kočenja.

Dio isporuke:

Uključujući zaštitni poklopac, dodatnu ručku, rezne ploče, L-BOXX. Bez baterije i punjača.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073854 i br.073866.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	GWS 18V-180P
Vrsta baterije	Litij-ionska
maksimalni Ø diska	180 mm
maksimalna dubina razdvajanja	61 mm
Napon baterije	18 V

Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
Težina	2,8 kg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
maksimalne vibracije prema EN	4,1 m/s ²
Broj sadržanih baterija	0
Opskrba energijom	Na baterijski pogon
Posebnost	sigurnosni sklop
maksimalan broj okretaja	6100 min ⁻¹
Blokada pokretanja	da
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica