

Garant**Sustav za fino istokarivanje Ø 9,75 – 88,1 mm, Prihvat: BT40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237586 BT40
GTIN	4045197608420
Razred artikla	29W

Opis**Izvedba:**

S glavom za istokarivanje br. 237591, držačem za unutarnje tokarenje i priborom u koferu.

Točnost namještanja s podjelom skale od 0,01 mm / iznad skale 0,002 mm u Ø.

postavljanje Ø s minimalnim povratnim hodom.

Za Ø 9,75 – 88,1 mm

Upotreba:

Za držače za unutarnje tokarenje s Ø drške 16 mm i mostovima za fino istokarivanje. S ISO izmjenjivim pločicama tipa **CC..0602...**

Dio isporuke:

1 glava za istokarivanje: br. 237591 BT40

po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtnja): br. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); br. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

br. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); br. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtnja): br. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); br. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 držač izmjenjivih pločica za most: br. 237564 06

1 izmjenjiva pločica: br. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.

Preporuka:

Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237695 i br. 237696.

Tehnički opis

Prihvat	BT40
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

Držač za unutarnje tokarenje	237632
Držač za unutarnje tokarenje	237630
Držač za unutarnje tokarenje	237634
Podesivi držač za unutarnje tokarenje	237642
Glava za istokarivanjeØ 9,75 – 88,1 mm Prihvat BT40	237591 BT40
Držač za unutarnje tokarenje	237636
CC.T 060204 Vrsta CU7010	260052 CU7010
Podesivi držač za unutarnje tokarenje	237640
Garnitura bez prihvataØ 9,75 – 88,1 mm	237599