

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 16/10mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260607 16/10
GTIN	4045197655387
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	15,5 mm
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Veličina pločice	10 mm
Veličina drške	16 mm
ISO kod držača	SRGCR/L 1616H10
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RC.X 1003
Podložna pločica	269005 11
Vijak za podlošku	269013 2
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	30 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Podložna pločica tip 11	269005 11
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500