

Garant**Glava za fino istokarivanje HW, Prihvat: HW40****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 237600 HW40 |
| GTIN | 4045197675965 |
| Razred artikla | 29W |

Opis**Izvedba:****Točnost podešavanja 0,002 mm u Ø putem nonija.****Upotreba:**

Ako je moguće s izmjenjivom pločicom br. 237695 – 237698.

S prihvatom br. 237651 – 237656.

Napomena:

Držać za izmjenjivu pločicu 237604 2 za proširenje na Ø raspona od 64,9 do 81,1.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Korisna duljina L ₁ | 75 mm |
| Prihvat | HW40 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC..0602.. |
| Vijak za izmjenjivu pločicu | 237606 vel. 1 |
| Ø područja obrade | 50,9 - 67,1 mm |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Vretenasti alat |

