



Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: 71161461H1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070205 71161461H1
GTIN	
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

2- i 4-brzinska akumulatorska bušilica-odvijač

- Za precizno bušenje i vijčano spajanje.
 - Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
 - Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
 - Dobar raspored težine i ergonomija s umecima od meke obloge za trajnu uporabu bez umaranja.
 - **Maksimalni napredak s AMPShare 18V ProCore baterijama: COOLPACK 2.0 tehnologija osigurava 135 % dulje trajanje baterije. Najsuvremenija tehnologija ćelija i inteligentno upravljanje baterijama osiguravaju 87 % više učinkovitosti od konvencionalnih baterija.**
- Mala i lagana 4-stupanjska akumulatorska bušilica-odvijač s motorom bez četkica i Quickin prihvat. Savršeno pogodno za univerzalno bušenje i vijke do 8 mm.
- **Potpuno metalni 4-stupanjski prijenosnik za optimalne brzine rezanja za bušenje metalnih i samobušećih vijaka do 6 mm.**
 - **FEIN PowerDrive motor bez četkica, uz 30 % viši stupanj učinkovitosti i dugi vijek trajanja.**
 - **Mehaničko podešavanje okretnog momenta.**

- Sveobuhvatna zaštita korisnika kroz zaštitu od ponovnog pokretanja, elektroničku zaštitu od preopterećenja i kočnicu.

Dio isporuke:

Uključujući akumulator i punjač.

Tehnički opis

Težina	1,8 kg
Kapacitet baterije	4 Ah
Napon baterije	18 V
Vrsta baterije	Litij-ionska
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
maksimalni broj okretaja 3. brzina	1400 min ⁻¹
maksimalan broj okretaja 2. brzina	700 min ⁻¹
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalan broj okretaja 4. brzina	2500 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	40 mm
maksimalne vibracije prema EN	<2,5 m/s ²
maksimalan broj okretaja 1. brzina	400 min ⁻¹
Opskrba energijom	Baterijski pogon
tipična uporaba	Medium
Oznaka proizvođača	ASCM 18 QSW AS
maskimalan okretni moment tvrdo	40 Nm
Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
maskimalan mekani okretni moment	30 Nm
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	18 V, 2-stupanjski
USP2	Raspon stezanja brzostezne glave 1,5-13, u transportnom koferu

