

**Garant****Adapter, Ø Dmin: 6,9mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	237624 6,9
GTIN	4045197681515
Razred artikla	29W

**Opis****Upotreba:**

Za mikro glave za tokarenje br. 237495 i br. 237498.

U kombinaciji s adapterom mogu se koristiti izmjenjive pločice br. 237625.

Područje tokarenja Ø 6,9 – 19,1 mm.

**Tehnički opis**

Duljina D (L)	56 mm
Minimalni Ø D <sub>min</sub>	6,9 mm
Tip	D07
L <sub>2</sub>	30 mm
Ø područja obrade	6,9 - 10,1 mm
Ø drške	7 mm
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat