

Garant
Sustav za fino istokarivanje Ø 9,75 – 88,1 mm, Prihvat: HSK63

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	237586 HSK63
GTIN	4045197608437
Razred artikla	29W

Opis
Izvedba:

S glavom za istokarivanje br. 237591, držačem za unutarnje tokarenje i priborom u koferu.

Točnost namještanja s podjelom skale od 0,01 mm / iznad skale 0,002 mm u Ø.

postavljanje Ø s minimalnim povratnim hodom.

Za Ø 9,75 – 88,1 mm

Upotreba:

Za držače za unutarnje tokarenje s Ø drške 16 mm i mostovima za fino istokarivanje. S ISO izmjenjivim pločicama tipa **CC..0602...**

Dio isporuke:

1 glava za istokarivanje: br. 237591 HSK63

po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtnja): br. 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); br. 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

br. 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); br. 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

po 1 držač za unutarnje tokarenje (maks. duljina odvrtnja): br. 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); br. 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 držač izmjenjivih pločica za most: br. 237564 06

1 izmjenjiva pločica: br. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjivu pločicu br. 219830.

Preporuka:

Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br. 237695 i br. 237696.

Tehnički opis

Prihvat	HSK63
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Vretenasti alat

Pribor

Podesivi držač za unutarnje tokarenje	237640
Držač za unutarnje tokarenje	237636
Držač za unutarnje tokarenje	237634
Držač za unutarnje tokarenje	237632
Podesivi držač za unutarnje tokarenje	237642
CC.T 060204 Vrsta CU7010	260052 CU7010
Glava za istokarivanje Ø 9,75 – 88,1 mm Prihvat HSK63	237591 HSK63
Držač za unutarnje tokarenje	237630
Garnitura bez prihvata Ø 9,75 – 88,1 mm	237599