

**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/10mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 260607 20/10  |
| GTIN           | 4045197655394 |
| Razred artikla | 21T           |

**Tehnički opis**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Vijak za podlošku                            | 269013 2                   |
| Duljina glave L <sub>1</sub>                 | 17 mm                      |
| Veličina pločice                             | 10 mm                      |
| ISO kod držača                               | SRGCR/L 2020K10            |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice        | RC.X 1003                  |
| Podložna pločica                             | 269005 11                  |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 2                   |
| Funkcionalna širina L <sub>4</sub>           | 25 mm                      |
| Veličina drške                               | 20 mm                      |
| Ukupna duljina L                             | 125 mm                     |
| Standard                                     | Norma proizvođača          |
| Primjena                                     | lijevi                     |
| Unutarnje hlađenje                           | ne                         |
| Kut rezne oštrice κ                          | 30 stupanj                 |
| Primjena                                     | Čeono tokarenje            |
| Primjena                                     | Uzdužno tokarenje, vanjsko |

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Vijak za podložnu pločicu tip 2

269013 2

Podložna pločica tip 11

269005 11

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2

269028 2

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500