



Akumulatorski udarni odvijač od 18 V



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	074010 M18FID3
GTIN	4058546376598
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Robusni i učinkoviti FUEL™ akumulatorski udarni odvijač s POWERSTATE™ EC motorom bez četki za dugi vijek trajanja motora i visoku energetske učinkovitost. Stabilno metalno kućište prijenosnika i ergonomski središnja ručka s mekanim postoljem. LED-prikaz napunjenosti akumulatora, LED-lampica područja rada. S hodom udesno/ulijevo i elektroničkim upravljanjem broja okretaja. Elektronika REDLINK PLUS™ – jedinstveno upravljanje snagom:

- S komunikacijom između sustava pogonski stroj – baterija.
 - Sa zaštitom od preopterećenja za dulji vijek trajanja baterije, motora i prijenosnika.
- DRIVE CONTROL™ omogućuje brzo mijenjanje četiri stupnja s različitim postavkama broja okretaja i okretnog momenta. M18 FUEL™ 1/4 cola šesterokutni akumulatorski udarni odvijač.
- Izuzetno kompaktan sa samo 113 mm duljine.
 - DRIVE CONTROL omogućuje Vam brzo mijenjanje 4 stupnja s različitim postavkama broja okretaja i okretnog momenta.
 - Poboljšano osvjetljenje radnog područja uz 3 LED diode.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Robusni i učinkoviti FUEL™ akumulatorski udarni odvijač s POWERSTATE™ EC motorom bez četki za dugi vijek trajanja motora i visoku energetske učinkovitost.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i pribor naći ćete od br. 073808.

Tehnički opis

Broj udaraca 3. stuba	0 - 4400 min ⁻¹
Broj udaraca 1. stuba	0 - 1750 min ⁻¹
Težina	1,7 kg
Napon baterije	18 V
oznaka proizvođača	M18 FID3
Kapacitet baterije	5 Ah
tipična uporaba	Strong
Pogonski profil prihvata za alat	HEX (E 6,3)
maskimalan okretni moment 1. stuba	40 Nm
Broj udaraca 4. razine	0 - 4400 min ⁻¹
Opskrba energijom	Na baterijski pogon
Broj sadržanih baterija	2
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9)	M16
Vrsta baterije	Litij-ionska
Broj udaraca 2. stuba	0 - 3000 min ⁻¹
maskimalan okretni moment 3. stuba	226 Nm
Dimenzije prihvata za alat	1/4 col
Vrsta proizvoda	Udarni vijak