

**Garant****Komplet preciznih bušilica za lim sa spiralnim utorom HSS, TiAlN, Ø oštrice DC: 3-30,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	118140 3-30,5
GTIN	4067263124634
Razred artikla	11C

**Opis****Izvedba:**

**S oštrim bušećim vrhom, nije potrebno prethodno bušenje.** Rezne oštrice sa promijenjivim promjerom po konusu i brušenom slobodnom plohom za čisti rez. S vidljivom mjernom skalom u utorima. Drška s 3 prihvatne plohe.

Garnitura s tri precizna konusna svrdla i jednom pastom za bušenje art. 118160 u kutiji.

**Upotreba:**

Bušenje bez vidljivih znakova obrade i neravnina.

Čelični lim 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, neželjezni metali: 0,1 – 5 mm, plastike do 10 mm.

**Sadržaj:**

po 1 konusno svrdlo za lim: Br. 118040 vel. 3 – 14; 8 – 20; 16 – 30,5

Pasta za bušenje: br. 118160

**Tehnički opis**

Prevlaka	TiAlN
Prsten u boji	nema
Rezni materijal	HSS
Vrsta proizvoda	Stupnjevano svrdlo
Standard	Tvornička norma
Drška	Spiralno svrdlo s 3 stezne površine