

**Garant****Stepenasto svrdlo HSS, TiAlN, Ø oštrice: PGmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	118324 PG
GTIN	4067263124672
Razred artikla	11C

**Opis****Izvedba:**

S cilindričnim zabušivačem, Ø-dim. promjera prikazanim u utoru. Drška s 3 prihvatne plohe. Stupnjevano svrdlo spirale za optimalnu evakuaciju čipova i visokoučinkoviti premaz za visoku otpornost na habanje. Kombinirano stepenasto svrdlo (osnovna i prolazna rupa) **za navoje oklopnih cijevi** (prema DIN40430) PG7; PG8; PG11; PG13,5; PG16; PG21

**Upotreba:**

Bušenje i skidanje srha, debljina materijala = visina stepena (vidi tablicu).

**Tehnički opis**

Ø drške	12 mm
Visina stepenice	4 mm
Ukupna duljina	93 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS
Standard	Standard proizvođača
Drška	Drška s tri površine za zatezanje
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevano svrdlo

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		