

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/10mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260607 25/10
GTIN	4045197655400
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	21 mm
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
ISO kod držača	SRGCR/L 2525M10
Veličina drške	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Podložna pločica	269005 11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RC.X 1003
Veličina pločice	10 mm
Vijak za podlošku	269013 2
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	30 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Podložna pločica tip 11	269005 11
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500