

Garant**Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260706 20/12
GTIN	4045197653307
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	27 mm
Podložna pločica	269005 9
Vijak za podlošku	269013 5
Veličina drške	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 20
ISO kod držača	SSSCR/L 2020K12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 1204..
Veličina pločice	12 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 5	269013 5
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 20	269028 20
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 9	269005 9
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500