



Digitalni XTL-unutarnji mikrometar uz Bluetooth, Mjerno područje: 12,5-16mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428761 12,5-16
GTIN	2050002078154
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Mikrometar za brzo **unutarnje mjerenje u 3 točke** za mjerenje slijepih provrta od vel. 12,5 – 16. Fiksne mjerne čeljusti od HM, od vel. 12,5–16 s HM umetcima. Očitavanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Izvanredno za okomito mjerenje rupa.

Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 2 vrijednosti.**
- **Tipka za održavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

Dio isporuke:

Mjerna poluga, mjerna glava s certifikatom UKAS, uključivo 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498950 (od vel. 20), br. 498951 (do vel. 20), prsteni za namještanje br. 484030, produžetci br. 428510.

Tehnički opis

Opskrba energijom	na bateriju
-------------------	-------------

List s podacima

Dimenzija a	0,5 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	162 mm
Očitavanje	0,001 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Standardna mjerna dubina	62 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Mjerno područje	12,5 - 16 mm
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Bluetooth prihvat
Mjerna tehnika	digitalna
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm	022500 20
DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 14 mm	484030 14
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 13 mm	484030 13
Priključni kabel Duplex tip R2	498951 R2
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 16 mm	484030 16

List s podacima

Produžetak za unutarjni mikrometar tip 3/100	428510 3/100
Priključni kabel Duplex tip USB2	498951 USB2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 15 mm	484030 15
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 12 mm	484030 12