



## Digitalni XTL-unutarnji mikrometar uz Bluetooth, Mjerno područje: 6-8mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428761 6-8
GTIN	2050002078079
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

Mikrometar za brzo **unutarnje mjerenje u 3 točke** za mjerenje slijepih provrta od vel. 12,5 – 16. Fiksne mjerne čeljusti od HM, od vel. 12,5–16 s HM umetcima. Očitanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Izvanredno za okomito mjerenje rupa.

#### Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 2 vrijednosti.**
- **Tipka za održavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

#### Dio isporuke:

Mjerna poluga, mjerna glava s certifikatom UKAS, uključivo 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498950 (od vel. 20), br. 498951 (do vel. 20), prsteni za namještanje br. 484030, produžetci br. 428510.

### Tehnički opis

Opskrba energijom	na bateriju
-------------------	-------------

## List s podacima

Mjerno područje	6 - 8 mm
Dimenzija a	1,9 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Dubina mjerenja s produžetkom	121 mm
Broj sadržanih baterija	1
Granica odstupanja	0,004 mm
Standardna mjerna dubina	58 mm
Očitavanje	0,001 mm
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Bluetooth prihvat
Mjerna tehnika	digitalna
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

### Usluge

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm	022500 20

### Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 8 mm	484030 8
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 1/63	428510 1/63
Prikjučni kabel Duplex tip USB2	498951 USB2
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 6 mm	484030 6

## List s podacima

Priključni kabel Duplex tip R2	498951 R2
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 7 mm	484030 7
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032