



## Digitalni XTL-unutarnji mikrometar uz Bluetooth, Mjerno područje: 20-25mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428761 20-25
GTIN	2050002078017
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

Mikrometar za brzo **unutarnje mjerenje u 3 točke** za mjerenje slijepih provrta od vel. 12,5 – 16. Fiksne mjerne čeljusti od HM, od vel. 12,5–16 s HM umetcima. Očitavanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Izvanredno za okomito mjerenje rupa.

#### Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 2 vrijednosti.**
- **Tipka za održavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

#### Dio isporuke:

Mjerna poluga, mjerna glava s certifikatom UKAS, uključivo 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498950 (od vel. 20), br. 498951 (do vel. 20), prsteni za namještanje br. 484030, produžetci br. 428510.

### Tehnički opis

Granica odstupanja	0,004 mm
--------------------	----------

## List s podacima

Mjerno područje	20 - 25 mm
Broj sadržanih baterija	1
Dimenzija a	0,5 mm
Očitavanje	0,001 mm
Standardna mjerna dubina	66 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Dubina mjerenja s produžetkom	216 mm
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Bluetooth prihvat
Mjerna tehnika	digitalna
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

### Usluge

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 50 mm	022500 50

### Pribor

USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 22 mm	484030 22
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 20 mm	484030 20

## List s podacima

Priključni kabel Duplex tip USB2	498950 USB2
Priključni kabel Duplex tip 2	498950 2
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 24 mm	484030 24
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 25 mm	484030 25
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150	428510 4/150
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 21 mm	484030 21
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 23 mm	484030 23