

**Digitalni XTL-unutarnji mikrometar uz Bluetooth, Mjerno područje: 16-20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428761 16-20
GTIN	2050002078024
Razred artikla	46B

Opis**Izvedba:**

Mikrometar za brzo **unutarnje mjerenje u 3 točke** za mjerenje slijepih provrta od vel. 12,5 – 16. Fiksne mjerne čeljusti od HM, od vel. 12,5–16 s HM umetcima. Očitanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Izvanredno za okomito mjerenje rupa.

Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 2 vrijednosti.**
- **Tipka za održavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

Dio isporuke:

Mjerna poluga, mjerna glava s certifikatom UKAS, uključivo 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498950 (od vel. 20), br. 498951 (do vel. 20), prsteni za namještanje br. 484030, produžetci br. 428510.

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	1
-------------------------	---

List s podacima

Standardna mjerna dubina	62 mm
Očitavanje	0,001 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Mjerno područje	16 - 20 mm
Dimenzija a	0,5 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Granica odstupanja	0,004 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	166 mm
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Bluetooth prihvat
Mjerna tehnika	digitalna
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm	022500 20
DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 17 mm	484030 17
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 16 mm	484030 16
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 18 mm	484030 18
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 19 mm	484030 19

List s podacima

Priključni kabel Duplex tip USB2	498951 USB2
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 3/100	428510 3/100
Priključni kabel Duplex tip R2	498951 R2
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 20 mm	484030 20
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032