

**Digitalni XTL-unutarnji mikrometar uz Bluetooth, Mjerno područje: 35-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428761 35-50
GTIN	2050002078048
Razred artikla	46B

Opis**Izvedba:**

Mikrometar za brzo **unutarnje mjerenje u 3 točke** za mjerenje slijepih provrta od vel. 12,5 – 16. Fiksne mjerne čeljusti od HM, od vel. 12,5–16 s HM umetcima. Očitanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Izvanredno za okomito mjerenje rupa.

Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 2 vrijednosti.**
- **Tipka za održavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

Dio isporuke:

Mjerna poluga, mjerna glava s certifikatom UKAS, uključivo 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498950 (od vel. 20), br. 498951 (do vel. 20), prsteni za namještanje br. 484030, produžetci br. 428510.

Tehnički opis

Granica odstupanja	0,004 mm
--------------------	----------

List s podacima

Opskrba energijom	na bateriju
Standardna mjerna dubina	80 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Očitavanje	0,001 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	230 mm
Broj sadržanih baterija	1
Mjerno područje	35 - 50 mm
Dimenzija a	0,5 mm
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Bluetooth prihvat
Mjerna tehnika	digitalna
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

Usluge

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 50 mm	022500 50

Pribor

USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 35 mm	484030 35
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 44 mm	484030 44
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 45 mm	484030 45

List s podacima

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 40 mm	484030 40
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Priključni kabel Duplex tip USB2	498950 USB2
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 38 mm	484030 38
Priključni kabel Duplex tip 2	498950 2
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150	428510 4/150
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 50 mm	484030 50
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 36 mm	484030 36
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 46 mm	484030 46
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 42 mm	484030 42
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 39 mm	484030 39
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 47 mm	484030 47
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 37 mm	484030 37
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 43 mm	484030 43
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 48 mm	484030 48
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 49 mm	484030 49
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 41 mm	484030 41