



## Digitalni XTL-unutarnji mikrometar uz Bluetooth, Mjerno područje: 80-100mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428761 80-100
GTIN	2050002078086
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

Mikrometar za brzo **unutarnje mjerenje u 3 točke** za mjerenje slijepih provrta od vel. 12,5 – 16. Fiksne mjerne čeljusti od HM, od vel. 12,5–16 s HM umetcima. Očitavanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija. Izvanredno za okomito mjerenje rupa.

#### Funkcija:

- **Prebacivanje mm/col.**
- **Prednamještanje 2 vrijednosti.**
- **Tipka za održavanje vrijednosti – uklj./isklj.**

#### Dio isporuke:

Mjerna poluga, mjerna glava s certifikatom UKAS, uključivo 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498950 (od vel. 20), br. 498951 (do vel. 20), prsteni za namještanje br. 484030, produžetci br. 428510.

### Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	1
-------------------------	---

## List s podacima

Standardna mjerna dubina	85 mm
Granica odstupanja	0,005 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Očitavanje	0,001 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Mjerno područje	80 - 100 mm
Dimenzija a	0,5 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	235 mm
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Bluetooth prihvat
Mjerna tehnika	digitalna
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

### Usluge

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 100 mm	022500 100

### Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 5/150	428510 5/150
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 85 mm	484030 85
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 100 mm	484030 100

## List s podacima

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 95 mm	484030 95
Priključni kabel Duplex tip USB2	498950 USB2
Priključni kabel Duplex tip 2	498950 2
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 90 mm	484030 90
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 80 mm	484030 80
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 82 mm	484030 82
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 98 mm	484030 98
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 99 mm	484030 99
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 81 mm	484030 81
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 96 mm	484030 96
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 86 mm	484030 86
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 92 mm	484030 92
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 89 mm	484030 89
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 88 mm	484030 88
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 84 mm	484030 84
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 83 mm	484030 83
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 87 mm	484030 87
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 94 mm	484030 94
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 97 mm	484030 97
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 91 mm	484030 91
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 93 mm	484030 93