

**Par rukavica 6845 // SKIN FLEX 3D, Veličina rukavice: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094533 7
GTIN	4059904206748
Razred artikla	09H

Opis**Izvedba:**

SKIN FLEX 3D 6845. Vrlo visoka razina zaštite od porezotina (razina učinka F) uz održavanje visoke udobnosti zahvaljujući 3D FIT pristajanju. S pojačanim pregibom na palcu. Mogućnost upravljanja dodirnim zaslonom. Prikladno za ESD radna mjesta.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Rukavice koje štite od elektrostatičkog pražnjenja, ne izoliraju ruke od električnih napona. Nisu prikladne za radove na vodovima koji su pod naponom ili za zaštitu od strujnih udara, već samo za zaštitu proizvoda.

Tehnički opis

Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od posjekotina

Sadržaj	1
Funkcija rukavice	Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
EN 388	4X42F
Materijal nosača	Najlon
Prevlaka	Nitril
Područje primjene	Svestranost
Boja	crno
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	F
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od posjekotina