


CNGA 120408, KBN25M, tip: MET

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	255616 MET
GTIN	4960664507108
Razred artikla	25H

Opis
Izvedba:

MEGACOAT prevučene CBN izmjenjive rezne pločice. MultiEdge Tough; 2, odnosno 3 oštrice po izmjenjivoj reznoj pločici s posebnim obrubom za neprekinuti rez.

Vrsta: KBN25M

Izvedba rezne oštrice: MET

Dubina reza a_p : 0,1 - 0,3 mm

Posmak f : 0,1 - 0,2 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 180 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Izvedba rezne oštrice	MET
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 180 m/min
Posmak f	0,1 - 0,2 mm/okr
Dubina reza a_p	0,1 - 0,3 mm

Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	KBN25M
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	CBN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNGA 120408
Broj zamjena/oštrica	2
Atribut imena proizvoda	KBN25M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
kontinuirano	prikladno samo u posebnim uvjetima		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		