

Garant**Garnitura alata za rezanje navoja s ureznicima, za metrički navoj: M3-12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	145314 M3-12
GTIN	4067263118367
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Čvrsta limena kutija s ručkom za nošenje i 2 kopče. Svaki komad je smješten i zaštićen u pjenastom umetku i uz pregledan raspored lako je dostupan. Prilikom otvaranja ureznici se automatski postavljaju u vertikalni položaj. Za detaljan opis alata pogledajte pojedinačne proizvode.

Sadržaj:

po 3 ureznika br. 131450: Vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
po 1 narezница br. 140300: Vel. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
po 1 spiralno svrdlo br. 114150: vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
po 1 držač ureznika br. 148410: vel. 1; 2
1 držač alata s račnom br. 148701: vel. 85
po 1 držač nareznice br. 149310: Vel. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 šablona za navoje br. 477000: Vel. M/W
1 odvijač br. 664300: vel. 3×60

Tehnički opis

širina	223 mm
Visina	55 mm
Duljina	420 mm

za metrički navoj	M3 – M12
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Vrsta proizvoda	Nareznica

Pribor

Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 10,2	114150 10,2
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,5	114150 2,5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,3	114150 3,3
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,2	114150 4,2
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 5	114150 5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,8	114150 6,8
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,5	114150 8,5
Strojni ureznikkratki M M10	131450 M10
Strojni ureznikkratki M M12	131450 M12
Strojni ureznikkratki M M3	131450 M3
Strojni ureznikkratki M M4	131450 M4
Strojni ureznikkratki M M5	131450 M5
Strojni ureznikkratki M M6	131450 M6
Strojni ureznikkratki M M8	131450 M8
Nareznica6g M M10	140300 M10
Nareznica6g M M12	140300 M12
Nareznica6g M M3	140300 M3
Nareznica6g M M4	140300 M4
Nareznica6g M M5	140300 M5
Nareznica6g M M6	140300 M6
Nareznica6g M M8	140300 M8
	145605 M3-12

Limena kutija prazna, za garnituru alata za izradu navoja za metrički navoj M3-12

Držać ureznika, podesiv tip 1	148410 1
Držać ureznika, podesiv tip 2	148410 2
Držać ureznika s računom ukupna duljina 85 mm	148700 85
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 20X5 mm	149310 20X5
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 20X7 mm	149310 20X7
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 25X9 mm	149310 25X9
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 30X11 mm	149310 30X11
Držać nareznice za Ø nareznica x visina 38X14 mm	149310 38X14
Šablona za navoje za navoj M/W	477000 M/W