

Garant**Držač za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 20/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260711 20/09
GTIN	4045197655455
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	11 mm
Vijak za podlošku	269013 2
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 09T3..
Ukupna duljina L za neutralne držače	125 mm
Podložna pločica	269005 12
Veličina drške	20 mm
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače	10 mm
ISO kod držača	SSDCN 2020K09
Veličina pločice	9 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje

Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Podložna pločica tip 12	269005 12
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500