

Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/12mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260706 25/12
GTIN	4045197653314
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Duljina glave L ₁	25 mm
Vijak za podlošku	269013 5
ISO kod držača	SSSCR/L 2525M12
Veličina drške	25 mm
Veličina pločice	12 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 20
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 1204..
Podložna pločica	269005 9
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Vijak za podložnu pločicu tip 5	269013 5
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 20	269028 20
Podložna pločica tip 9	269005 9
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500