

**DC.T 11T308, Vrsta: KW10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260492 KW10
GTIN	4960664359776
Razred artikla	25E

**Opis**

DC.T 11T308 KW10 Vrsta: KW10  
Lomač odvojenih čestica: AH  
Tolerancija: G  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 30 - 300 m/min

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	AH
Dubina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	30 - 300 m/min
Glavna primjena	N
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr

Vrsta	KW10
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGT 11T308
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje