

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 12/09mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260707 12/09
GTIN	4045197655424
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	18 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SC.. 09T3..
ISO kod držača	SSSCR/L 1212F09
Funkcionalna širina L ₄	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Veličina drške	12 mm
Veličina pločice	9 mm
Ukupna duljina L	80 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500