

Garant**Držak za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 20/10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260611 20/10
GTIN	4045197653246
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RC.X 1003
Veličina pločice	10 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače	125 mm
Vijak za podlošku	269013 2
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače	15 mm
Podložna pločica	269005 11
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	20,3 mm
ISO kod držača	SRDCN 2020K10
Veličina drške	20 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	30 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Podložna pločica tip 11	269005 11
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500