

Garant**SCGT 09T302, Vrsta: HU7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260761 HU7310
GTIN	4045197670281
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	N
Lomač odvojenih čestica	AM
Dubina reza a_p	0,1 - 4 mm
Vrsta	HU7310
Brzina reza v_c glavna primjena	350 - 600 m/min
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM

Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCGT 09T302
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje